

Sheenus ZERO 专用工具

注 请以一包为单位进行订购

1パック 1本入 电镀金刚石锉

- 磨粒的突出量最大，研磨性能优秀。
- 锉刀形状变化少，适用于直角、尖角、孔。
- 请在UNCLAMP模式下使用。

形状	厚度	长度	直径	轴径	粒径	编号
平锥度	0.4	15	19	50	# 200	60101
					# 320	60102
					# 600	60103
平	1	15	13	44	# 200	60105
					# 320	60106
					# 600	60107
※60107为0.8mm						
平弯	1	15	10	41	# 200	60111
					# 320	60112
					# 600	60113
圆形圆柱	ø1	7	18	40	# 200	60151
					# 320	60152
					# 600	60153
圆形圆柱	ø2	7	18	40	# 200	60155
					# 320	60156
					# 600	60157
尖细圆柱	ø3	7	8	40	# 200	60181
					# 320	60182
					# 600	60183

形状	长度	直径	轴径	粒径	编号	
平长	40	20	137	60	# 200	60115
					# 320	60116
					# 600	60117
平长锥度	5	20	70	105	# 200	60231
					# 320	60232
					# 600	60233
平长锥度	1	20	70	105	# 200	60235
					# 320	60236
					# 600	60237
尖细三角 (三角锥)	3	17	8	40	# 200	60185
					# 320	60186
					# 600	60187
锥形槽圆	3	17	7	41	# 200	60191
					# 320	60192
					# 600	60193

1パック 2本入 陶瓷纤维磨石尖



- 为完成抛光而开发的拥有强度与柔软性的氧化铝纤维薄磨石
- 柔软的手感和可靠的锋利度可以实现传统磨石无法实现的舒适精加工。
- 可以获得无划痕的光滑表面。
- 也可用于修整、精细零件和狭缝的抛光。
- ※ 请将其夹在另售的专用先端夹头上使用。

粒径	颜色	W = 4mm	W = 6mm	粒径	颜色	编号
# 120	紫	60511	60516	# 220	灰	60551
# 220	棕	60512	60517	# 300	品红	60552
# 400	橙	60513	60518	# 400	橙	60553
# 800	蓝	60514	60519	# 600	黑	60554
# 1,200	红	60515	60520	# 800	蓝	60555
				# 1,000	白	60556
				# 1,200	红	60557

1パック 2本入 专用先端夹头



- 用于固定各种磨石尖的专用支架。请根据先端的大小和形状进行选择。
- 请在CLAMP模式下使用。
- ※ 使用Sheenus ZERO纯正先端以外的研磨工具时，由于不同长度、厚度、直径、质量、比重、密度，请注意会有振动变化或不振动的情况发生

形状	轴径	厚度	长度	轴径	编号
可以装配圆棒型陶瓷纤维先端。适用于软材质。	ø10	7	20	d = ø2.0mm	60901
				d = ø3.0mm	60902
				d = ø3.3mm	60903
				d = ø3.2mm	60904
可以装配圆棒型电镀金刚石锉。适用于硬材质	ø10	8	20	d = ø2.0mm	60911
				d = ø3.0mm	60912
				d = ø3.2mm	60913
可以装配平板型陶瓷纤维先端。同时适用于软硬材质。	ø10	7	20	t = 0.8mm	60921
				t = 1.0mm	60922
				t = 2.0mm	60923
				t = 3.0mm	60924
				t = 3.3mm	60925

◆ご注文はコード番号でお願いします。

Sheenus ZERO

超声波研磨装置 Sheenus ZERO



每秒旋转19,000~29,000次，最大振幅40 μ m的超声波振动高速研磨装置。
手部没有振动感，通过优化电路提高效率，
并通过发热保护功能进一步提高安全性。

提高可视性

一目了然的控制面板设计。
手机上采用LED，以便可以立即知道ON/OFF状态。

通过优化电路提高效率

相较于旧产品，传达效率最大增加16%。
更高效更好的传达力。

搭载发热保护机能

在Sheenus ZERO上搭载了抑制温度上升的系统。
因此能够不间断的连续使用。
(快速地升温会使机器报错并停止)

省能源式样

相较于旧产品，减少了13%。
(旧产品31W→sheenus ZERO 27W)

轻量化

相较于旧产品，重量减少了29%。
(旧产品2.1kg→Sheenus ZERO 1.5kg)
搬运更方便。

- 采用全球电源
- 由于正弦波驱动降低了操作过程中的高频噪声

Sheenus ZERO 标准套装

- 从铝制模具到硬质合金模具，各种模具的研磨抛光，镜面加工。
(塑料、冲压、压铸、锻造、冲模等)
- 对去除放电硬化层和抛光细部和肋槽有效。
- 精密零件、电子零件、陶瓷制品的去毛刺、研削、研磨。



US-50P SET 100V

套装内容

· 控制器(Sheenus ZERO 100V)	1台
· 手机(US-50P)	1台
· 专用工具(详细下记)	1套
· 工具箱(塑料)	1个
· 工具紧固夹具(扳手:10mmx2把、六角扳手:2.5mm)	1套
· 脚踏开关(FC-24)	1个
· 备用保险丝(AC100V:T1.6AH 250V)	2个
· 电源线(2m)	1根

专用工具内容(各1根)

· 电镀金刚石挫 平锥度	0.4x4x50mm #200 (60101)
· 陶瓷纤维磨石	1x6x50mm #800 (60519)
· 先端夹头 圆	Φ 3mm用 (60902)
· 先端夹头 平	厚度1mm用 (60922)



※ 120V 式样 (产品编号: 7775)
230V 式样 (产品编号: 7776)

产品编号 7774 型号 US-50P SET 100V

Sheenus ZERO 控制器

- 最大出力45W，强力的研磨加工性能。
- 电子显示更容易观察出力等级·振幅表示。
- 为了增加可视性和防止误操作采用了LED
- 搭载发热保护机能，安全性更高。



式样
振荡频率: 19kHz~29kHz
平台调整: 自动追尾式
出力: 45W(max) UNCLAMP模式
20W(max) CLAMP模式
出力调整: 21阶段可变速
输入电源: AC100~240V
定格消费电力: 27W
外形尺寸: 161(W)x256(D)x84(H)mm
质量: 1.5kg

标准配备附属品
· 备用保险丝(AC100V: T1.6AH 250V).....2个
· 电源线(2m).....1根

⚠ 与旧产品不兼容

※ 120V式样 (产品编号: 7778)
230V式样 (产品编号: 7779)

- A 出力设定表示
B 表示器 (振幅·WATT·ERROR)
C UP键
D DOWN键
E WATT表示
F ERROR表示
G UNCLAMP键
H CLAMP键
I ON/OFF键 (手机启动/停止)
J 电源开关

可放置手机的设计



产品编号 7777 型号 Sheenus ZERO 控制器

Sheenus ZERO 手机

- 更修长更轻，长时间使用也不易疲劳。
- 机身轻量化树脂，精确研磨，随心所欲地加工。
- 用扳手可以简单交换专用工具。
- 推荐使用NAKANISHI纯正电镀金刚石工具·陶瓷纤维磨石等。



式样
振荡器: PZT 电歪式
工具安装: M6xP0.9螺丝紧固型
电线长度: 3m
外形尺寸: 最大Φ28x134(L)mm
质量: 140g(电线除外)

※手机 (型号: US-50P)
不包括图中的专用磨石及先端夹头

产品编号 7780 型号 US-50P

⚠ 与旧产品不兼容

Sheenus ZERO用 配件

产品	品名	编号	型号	式样
	脚踏开关	8103	FC-24	ON/OFF专用
	扳手	—	—	10mm
	六角扳手	—	—	2.5mm